

Druckanzeige OH-8-GE

Teilenummer: 10091

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Symbol	00991500
Betriebsdruck	-0.1 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck	-1 bar ... 8 bar
Betriebsdruck	-14.5 psi ... 116 psi
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform