

Schalldämpfer AMTE-M-LH-G14

Teilenummer: 1205861

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Symbol	00991473
Betriebsdruck	0 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 bar ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3140 l/min
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	83 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 80 °C
Produktgewicht	13 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform