

# Kunststoffschlauch PU-13-SW

Teilenummer: 12133

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	17.6 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	83 mm
Innen-Ø	13 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0.133 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecknippel-Innen-Ø 13 mm mit Überwurfmutter
Farbe	schwarz
Shore-Härte	A 86 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)