


Axialbausatz EAMM-A-S62-60H-G2

Teilenummer: 1456654

FESTO



[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 84.5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 34.8 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 21 Nm |
| Produktgewicht | 1100 g |
| Schnittstellencode Aktuator | S62 |
| Schnittstellencode Motor In | 60H |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |