

Faltenbalgbausatz EADB-V2-63-S201-300

Teilenummer: 1488363

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	93 mm
Baugröße	63
Hubbereich	201 mm ... 300 mm
Kolbenstangenverlängerung	80 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 80 °C
Bewegte Masse	183 g
Produktgewicht	307 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei