


Rückschlagventil HA-1/8-QS-6

Teilenummer: 153448

FESTO



Datenblatt

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	311 l/min
Betriebsdruck	-1 bar ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol	00991455
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	11 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform