


Rückschlagventil HA-3/8-QS-10

Teilenummer: 153456

FESTO



Datenblatt

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-10
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1740 l/min
Betriebsdruck	-1 bar ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Farbe Gehäuse	silber
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol	00991455
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	47 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform