

Sensorhalter DASI-Q11-35-A-SR

Teilenummer: 1550870

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	35
Bauform	für T-Nut
für Kolben-Ø	Ø35
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	62 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Durchgangsbohrung und Schraube mit Nutensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt