

Feststelleinheit DADL-EL-Q11-20

Teilenummer: 1579786

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Einstellbereich Schwenkwinkel	60 deg ... 200 deg
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	0.5 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck	5 bar ... 8 bar
Betriebsdruck	72.5 psi ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	382 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	harteloxiert
Werkstoff Gehäusedeckel	Aluminium eloxiert
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Scheibe	Aluminium eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend