


Vakuumfilter VAF-PK-4

Teilenummer: 15889

FESTO



[PDF Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	50 µm
Symbol	00991483
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Produktgewicht	6 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	PK-4 mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	PA
Abwurfimpulstauglichkeit	≤8 bar