


Druckluftspeicher CRVZS-2

Teilenummer: 160236

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	2 l
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	AD 2000
Symbol	00991528
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 16 bar
Betriebsdruck	-13.78 psi ... 232 psi
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--:] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 100 °C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	55 Nm
Produktgewicht	1681 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei