


# Abzweigmodul FRM-3/4-D-MAXI

Teilenummer: 164955

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

| Merkmal  | Wert  |
|--|---|
| Einbaulage   | beliebig  |
| Konstruktiver Aufbau                                 | Abzweigmodul  |
| Symbol   | 00991510  |
| Betriebsdruck  | 0 MPa ... 1.6 MPa                                     |
| Betriebsdruck  | 0 bar ... 16 bar                                      |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 20000 l/min   |
| Betriebsmedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Lagertemperatur                                      | -10 °C ... 60 °C                                      |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur                                    | -10 °C ... 60 °C                                      |
| Umgebungstemperatur                                  | -10 °C ... 60 °C                                      |
| Produktgewicht                                       | 662 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1                            | G3/4  |
| Pneumatischer Anschluss 2                            | G3/4  |
| Pneumatischer Anschluss 3                            | G3/4  |
| Pneumatischer Anschluss 4                            | G1/4  |
| Werkstoff-Hinweis                                    | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                                    | Zink-Druckguss  |