

Verbindungsleitung KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Teilenummer: 177678

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Schaltstellungsanzeige | LED |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 54 g |
| Elektrischer Anschluss | 2-polig / 3-polig Dose gewinkelt / Stecker gerade viereckige Bauform / M8x1 |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C | 1 A |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden |
| Kabellänge | 2.5 m |
| Leitungseigenschaft | Standard |
| Kabeldurchmesser | 3.4 mm |
| Kabelaufbau | 2 x 0,25 mm ² |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 50 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-O |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze |
| Werkstoff Gewindehülse | Messing vernickelt |