

Filter LF-1/2-D-5M-MAXI-A

Teilenummer: 186466

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Symbol | 00991520 |
| Betriebsdruck | 2 bar ... 12 bar |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 3700 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | 5 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... 60 °C |
| Produktgewicht | 1340 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Filter | PE |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |