



Vakuumsaugnapf ESV-50-EU

Teilenummer: 191036

FESTO



Datenblatt

 Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	100 mm
Saugerdurchmesser	50 mm
Saugervolumen	8.168 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991485
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Betriebsdruck	-13.775 psi ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Nennbetriebsdruck	-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	103.6 N
Produktgewicht	12.6 g
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR