

Steckdosenleitung KMYZ-4-24-0,5-B

Teilenummer: 193690

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	10 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt Kabel viereckige Bauform MSZC
Betriebsspannungsbereich DC	3 V ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	0.5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabelaufbau	2 x 0,35 mm ²
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze