

Kunststoffrohr PQ-PA-28X2,5X3000

Teilenummer: 194594

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	28 mm
Innen-Ø	23 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar ... 10 bar
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-25 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 75 °C
Produktgewicht nach Länge	0.204 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoff Schlauch	PA