

Montageplatte VN-T6-BP-NRH

Teilenummer: 196956

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	0.8 Nm
Produktgewicht	12.4 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	PA-verstärkt
Werkstoff Schieber	POM