

Batterieblock MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Teilenummer: 197248

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Max. Anzahl Ventilplätze | 4 |
| Betriebsdruck | 0 bar ... 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 °C ... 40 °C |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M3 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M5 |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung |