

Lagerbock CRLMC-50

Teilenummer: 197322

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 80 °C
Produktgewicht	256 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	elektropliert hochlegierter Stahl
Werkstoff Lager	Kunststoff