

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Teilenummer: 197629

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Arbeitslänge | 1 m |
| Außen-Ø | 12 mm |
| Blocklänge | 0.44 m |
| Innen-Ø | 8 mm |
| Wickeldurchmesser | 95 mm |
| Windungszahl | 9 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa ... 1 MPa |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar ... 10 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -13.775 psi ... 145 psi |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0527 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 °C ... 60 °C |
| Produktgewicht | 390 g |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm |
| Farbe | blau/schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |