

# Flexo-Kupplung FK-M12

Teilenummer: 2064

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert  |
|---|---|
| Baugröße                                      | M12   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B2-L  |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen. |
| Umgebungstemperatur                           | -40 °C ... 150 °C   |
| Produktgewicht                                | 242 g   |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform  |
| Werkstoff Buchse                              | Stahl, verzinkt   |
| Werkstoff Gehäuse                             | Stahl verzinkt  |
| Werkstoff Kugelbolzen                         | Einsatzstahl  |
| Werkstoff Kugelscheibe                        | Einsatzstahl  |
| Werkstoff Mutter                              | Stahl, verzinkt   |