

# Drosselventil GRO-1/4

Teilenummer: 2109

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung	350 l/min
Betriebsdruck	0 bar ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991454
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Produktgewicht	80 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Stahl verzinkt