

Schalldämpfer U-1

Teilenummer: 2312

FESTO



[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991473
Betriebsdruck	0 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 bar ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	20800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	90 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Produktgewicht	139.8 g
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform