


Balgzylinder EB-80-20

Teilenummer: 2748903

FESTO



Datenblatt

 Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Erforderlicher Einbau-Ø	95 mm
Hub	20 mm
Max. Höhe, ausgefahren	70 mm
Max. Kippwinkel	10 deg
Max. Versatz	5 mm
Min. Einbauhöhe	50 mm
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Symbol	00991205
Betriebsdruck	0 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck	0 bar ... 8 bar
Betriebsdruck	0 psi ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 70 °C
Rückstellkraft	400 N
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Balg	CR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss