

Lagerbock LBG-40

Teilenummer: 31762

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Max. Belastbarkeit	1,5 kN
Produktgewicht	300 g
Produktgewicht	10.57 oz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Edelstahlguss
Werkstoff Bolzen	Einsatzstahl
Werkstoff Sicherung	Federstahl