


# Pneumatikventil VLX-2-1/2-MS

Teilenummer: 34434

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Membranventil
Betätigungsart	pneumatisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	G1/2
Nennweite	13 mm
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Mediumsdruck	1 bar ... 10 bar
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Rückstellart	pneumatische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol	00991371
Medium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Mediumtemperatur	-10 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	4000 l/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff Gehäuse	Messing
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube	1.4301
Produktgewicht	450 g