

Führungseinheit FENG-40-320-KF

Teilenummer: 34504

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub	320 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Max. Kraft F _y	1000 N
Max. Kraft F _y statisch	1260 N
Max. Kraft F _z	1000 N
Max. Kraft F _z statisch	1260 N
Max. Moment M _x	44 Nm
Max. Moment M _x statisch	55 Nm
Max. Moment M _y	52 Nm
Max. Moment M _y statisch	65 Nm
Max. Moment M _z	52 Nm
Max. Moment M _z statisch	65 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	3394 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert