

Abluftdrosselventil GRE-3/8

Teilenummer: 35310

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldruck-Funktion
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	2000 l/min
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 l/min ... 2000 l/min
Betriebsdruck	0 bar ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991451
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Max. Anziehdrehmoment	15 Nm
Produktgewicht	50 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing