


Entlüftungsschutz VABD-D3-SN-N12

Teilenummer: 3535104

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991455
Betriebsdruck	0 MPa ... 1.2 MPa
Betriebsdruck	0 bar ... 12 bar
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-50 °C ... 60 °C
Befestigungsart	einschraubbar mit Außengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Entlüftungsschraube	PA