

Magnetspule MSW-24AC

Teilenummer: 3589

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	F
Spulenkennwerte	24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 30,0 VA, Halteleistung 22,0 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	175 g
Elektrischer Anschluss	Form A Stecker nach EN 175301-803
Befestigungsart	Außensechskant 1/8 Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast
Werkstoff Steckkontakte	Messing, verzinkt
Werkstoff Wicklung	Kupfer