


Rückschlagventil H-M5

Teilenummer: 3671

FESTO



Datenblatt

 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	115 l/min
Betriebsdruck	0.04 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck	0.4 bar ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol	00991455
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR