

Schalldämpfer U-PK-4

Teilenummer: 4932

FESTO



[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991473
Betriebsdruck	0 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 bar ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	580 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Produktgewicht	4.1 g
Pneumatischer Anschluss	PK-4
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform