

# Kupplung EAMD-42-40-18-16X25

Teilenummer: 5056644

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                 |
|---------------------------|----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 18 mm                |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 16 mm                |
| Baugröße                  | 42                   |
| Nennlänge                 | 40 mm                |
| Einbaulage                | beliebig             |
| Max. Drehzahl             | 6000 1/min           |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L       |
| Lagertemperatur           | -25 °C ... 60 °C     |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %             |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C ... 60 °C     |
| Massenträgheitsmoment     | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 17 Nm                |
| Produktgewicht            | 192 g                |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform         |