

Kupplung EAMD-56-54-22-23X27

Teilenummer: 5226828

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	22 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	54.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	172 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	457 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform