

Stecker SD-SUB-D-ST25

Teilenummer: 527522

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	51 g
Elektrischer Anschluss	25-polig Stecker Sub-D
Betriebsspannungsbereich DC	≤250 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤250 V
Strombelastbarkeit	5 A
Kabelverschraubung	Pg11
Zulässiger Kabeldurchmesser	7 mm ... 12 mm
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet