

Flexo-Kupplung FK-5/16-24

Teilenummer: 532704

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße | 5/16-24 UNF-2B |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 °C ... 150 °C |
| Produktgewicht | 57 g |
| Produktgewicht | 1.76 oz |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Buchse | Stahl, verzinkt |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Kugelbolzen | Einsatzstahl |
| Werkstoff Kugelscheibe | Einsatzstahl |
| Werkstoff Mutter | Stahl, verzinkt |