

Aktivkohlefilter LFX-1/8-D-MINI

Teilenummer: 532779

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Aktivkohlefilter Faserfilter
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Symbol	00991519
Betriebsdruck	0 MPa ... 1.6 MPa
Betriebsdruck	0 bar ... 16 bar
Betriebsdruck	0 psi ... 232 psi
Empfohlener maximaler Normaldurchfluss	360 l/min
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	360 l/min
Betriebsmedium	Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inerte Gase
Mediumstemperatur	5 °C ... 30 °C
Restölgehalt	≤0.003 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	376 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Aktivkohle Gewebe
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC