

Schalldämpfer UOM-3/8

Teilenummer: 538433

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Symbol	00991473
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 bar ... 8 bar
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 psi ... 116 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Befestigungsart	einschraubbar
Produktgewicht	22.7 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PU-Schaum
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Innenrohr	Aluminium-Knetlegierung