

Anschlussplatte VABS-S4-2S-G18-B-K2

Teilenummer: 541067

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	intern
Betriebsdruck	-0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Strombelastbarkeit bei 40 °C	2 A
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Gc (GB)
Explosionsschutz	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (UKEX)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ec IIC T3 Gc X
Explosionsgruppe Zusammenbau	IIC
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau	T3
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	192 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung nach ISO 15407-2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss