


Vakuumsaugventil ISV-M4

Teilenummer: 545996

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M4
Abwurfimpulstauglichkeit	≤0.8 MPa
Abwurfimpulstauglichkeit	≤8 bar
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991481
Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	1.5 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M4
Pneumatischer Anschluss 2	M4
Werkstoff Filter	Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung