

# Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP3

Teilenummer: 552703

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	60 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose, Sub-D, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, 9-polig
Betriebsspannungsbereich DC	21.6 V ... 26.4 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1 A
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 mm ... 10 mm
Anschlussquerschnitt	0.34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> bei der Verwendung von Adernendhülsen
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter	Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR