

# Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-SW-300

Teilenummer: 553903

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	10 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	58 mm
Innen-Ø	7 mm
Min. Biegeradius	27 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 1.7 MPa
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar ... 17 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-13.775 psi ... 246.5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0527 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.042 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A