

Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-BL

Teilenummer: 553910

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	12 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	64 mm
Innen-Ø	8.4 mm
Min. Biegeradius	29 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 1.7 MPa
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar ... 17 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-13.775 psi ... 246.5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0527 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.06 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A