


# Axialbausatz EAMM-A-L48-70A

Teilenummer: 557982

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	40.2 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	350 g
Schnittstellencode Aktuator	L48
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform