

Kupplung EAMC-42-50-12-24

Teilenummer: 558314

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	12 mm
Aufnahmedurchmesser 2	24 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	130 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform