

Mehrfachverteiler QBT3-5/16T-5/32-U

Teilenummer: 564792

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 3.2 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | T-Form |
| Gebindegröße | 5 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa ... 1 MPa |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar ... 10 bar |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -13.775 psi ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | 0 °C ... 60 °C |
| Produktgewicht | 49.102 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 5/16" |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 5/32" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 °F ... 140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |