

# Steckverschraubung CRQS-1/2-1/2-U

Teilenummer: 565325

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10.49 mm
Schlaucheinstecktiefe	19.5 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 14 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-13.775 psi ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 150 °C
Produktgewicht	46.296 g
Verwendbare Leitungen	PFAN
Befestigungsart	Außensechskant 55/64
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/2 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 1/2 "
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 °F ... 302 °F
Farbe Lösering	silber
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei