

Klemmleiste NECU-L3G8-C1-IS

Teilenummer: 565711

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Anschlusshäufigkeit	100
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	33 g
Elektrischer Anschluss	8-polig Federzugklemme Stecker gerade
Betriebsspannungsbereich DC	0 V ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	12 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	blau
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt