

Schalldämpfer U-3/4-B-NPT

Teilenummer: 566823

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991473
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar ... 10 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 psi ... 145 psi
Durchfluss gegen Atmosphäre	11834 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Produktgewicht	128 g
Pneumatischer Anschluss	3/4 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium